

# PHILIPS

Лампа-свічка і  
Lustre

СВІТЛОДІОДНА

6 Вт – 60 Вт

E14

Холодне біле світло

8718699728663



## Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло
- Без помітного мерехтіння
- Світло усюди навколо

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до ламп розжарювання у формі свічок

### Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

# Найважливіше

## Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття

кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

### Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтити, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори, які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

### Світло усюди навколо

Завдяки інноваційному й водночас вінтажному дизайну ця лампа не кидає тіні, які зазвичай утворюються на краю розсіювання променя. Який результат? Природне, тепле біле світло навкруги.

### Форма та розмір подібні до ламп розжарювання у формі свічок

Це — сучасне освітлення: економічна стандартна світлодіодна лампа-свічка звичних розмірів та приємних на погляд форм. Ідеальна заміна традиційних ламп-свічок розжарювання, котра служитиме довго та зберігатиме довкілля.

### Миттєве увімкнення

## Характеристики

### Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

### Розміри лампи

- Висота: 10,6 cm
- Вага: 0,03 kg
- Ширина: 3,5 cm

### Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 30 000

### Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Категорія кольору світла: Холодне біле світло
- Номінальний світловий потік: 500 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K

### Різне

- EyeComfort: Ні

### Інші характеристики

- Струм у лампі: 50 mA
- Ефективність: 83 lm/W

**Інформація про упаковку**

- EAN: 8718699728663
- EOC: 871869972866300
- Назва продукту: LEDCandle 6-60W E14 840 B35NDFR RCA

**Споживання енергії**

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 6 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Рівень енергоефективності: A+

**Розміри та вага продукту**

- Довжина: 10,6 cm

**Номінальні значення**

- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 500 lm
- Номінальна потужність: 6 W

**Технічні характеристики**

- Частота: 50-60 Hz

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718699728663
- Вага нетто: 0,026 kg
- Вага брутто: 0,041 kg
- Висота: 11,200 cm
- Довжина: 3,600 cm
- Ширина: 3,600 cm
- Артикул (12NC): 929002273737



Дата виходу: 2021-03-01  
Версія: 0.136

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)