PHILIPS

Lampu (Dapat diredupkan)

LED

8W-50W

E27

Kuning

Peredupan

8718699729219



Nikmati lampu LED kuning

Lampu Philips LED menghadirkan cahaya kuning yang indah, awet, dan penghematan energi langsung yang signifikan. Dengan desain modern dan elegan, lampu yang dapat diredupkan ini sempurna untuk mengganti lampu biasa.

Lampu berkualitas tinggi

- Amber light

Didesain agar terlihat cantik saat menyala dan mati

- LED gaya vintage

8718699729219

Kelebihan Utama

2000K
Lampu ini memiliki suhu warna 2000K, memberi Anda suasana ekstra hangat dan intim. Ideal untuk desain penerangan rumah.

Vintage (2000K & 2200K)
Bayangkan tampilan vintage dari penerangan tradisional dengan keunggulan LED. Dengan lampu filamen Philips Vintage LED, Anda dapat memiliki tampilan klasik yang Anda sukai, dengan efisiensi energi yang Anda butuhkan. Memberikan warna tradisional dan cahaya amber dari lampu pijar bergaya kuno. Lampu kaca berwarna kuning bening, alas polesan kuningan, dan gaya retro dari filamen LED menambah sentuhan vintage pada penerangan dekoratif di rumah Anda. Filamen putar yang berbelit menawarkan suasana yang nyaman dan hangat.

Spesifikasi

Karakteristik
- Dapat diredupkan: Y
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu non-directional
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: Amber

Dimensi lampu
- Tinggi: 14 cm
- Lebar: 6,4 cm

Daya tahan
- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 20.000

Karakteristik cahaya
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2200 K
- Kategori Warna Cahaya: Kuning
- Flux cahaya nominal: 630 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 822 | CCT of 2200K

Lain-lain
- EyeComfort: Tidak

Karakteristik lain
- Lampu saat ini: 52 mA
- Efikasi: 78 lm/W

Informasi kemasan
- EAN: 8718699729219
- EOC: 871869972921900
- Nama produk: LED classic 8-50W ST64 E27 820 GOLD D1PF

Konsumsi daya
- Faktor daya: 0.7
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 8 W
- Watt yang setara: 50 W
- Label Efisiensi Energi (EEL): A+

Dimensi & berat produk
- Panjang: 14 cm

Nilai terukur
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 630 lm
- Daya listrik terukur: 8 W

Spesifikasi teknis
- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan
- EAN/UPC - produk: 8718699729219
- Berat bersih: 0,014 kg
- Berat kotor: 0,032 kg
- Tinggi: 12,600 cm
- Panjang: 5,500 cm
- Lebar: 5,500 cm
- Nomor bahan (12NC): 929001895949

Tanggal dikeluarkan: 2023-11-09
Versi: 0.32

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com