

PHILIPS

Bóng đèn

LED

5W-50(50W GLS, 9W CFL)W

E27

Ánh sáng ban ngày mát mẽ

8718699733100



Bóng đèn LED hiện đại cho ngôi nhà bạn

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bạn có thể tin tưởng vào những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips.
- Không chứa thủy ngân

Những nét chính

Không có tia UV hoặc tia hồng ngoại

Không có hồng ngoại trong ánh sáng nghĩa là không có nhiệt phát ra và

không có tia cực tím nghĩa là chất liệu vải và các phụ kiện sẽ không phai màu dưới ánh sáng này.

Không chứa thủy ngân

Các thông số

Đặc điểm

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: LED
- Loại thủy tinh: Sương giá

Kích thước đèn

- Chiều cao: 10,8 cm
- Khối lượng: 0,029 kg
- Chiều rộng: 6 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 12 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Tuổi thọ danh định: 12.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 150 °
- Màu sắc đồng nhất: 6SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng ban ngày mát mẻ
- Quang thông danh định: 540 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 865 | CCT of 6500K

Những thông tin khác

- EyeComfort: Không

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 50 mA
- Hiệu quả: 108 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8718699733100
- EOC: 871869973310000
- Tên sản phẩm: ESS LEDBulb 5W E27 6500K 230V 1CT/12 VN

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 5 W
- Công suất tương đương: 50 W

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 10,8 cm

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 150 °
- Tuổi thọ định mức: 12.000 h
- Quang thông định mức: 540 lm
- Cường độ cực đại định mức: 113 cd
- Công suất định mức: 5 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Đặc điểm

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718699733100
- Góc chiếu định mức: 150 °
- Chiều cao: 10,8 cm
- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 12 năm
- Góc chiếu: 150 °
- Cường độ dòng điện: 50 mA
- Trọng lượng thực: 0,060 kg
- Tuổi thọ định mức: 12.000 h
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Khối lượng: 0,029 kg
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Màu sắc đồng nhất: 6SDCM
- Tổng trọng lượng: 0,075 kg
- EAN: 8718699733100
- Quang thông định mức: 540 lm
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Chiều rộng: 6 cm
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Chiều cao: 10,700 cm
- EOC: 871869973310000
- Cường độ cực đại định mức: 113 cd
- Ổ cắm: E27
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- EyeComfort: Không
- Chiều dài: 6,100 cm
- Tên sản phẩm: ESS LEDBulb 5W E27 6500K 230V 1CT/12 VN
- Hệ số công suất: 0.5
- Công suất định mức: 5 W
- Công nghệ: LED
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng ban ngày mát mẻ
- Chiều rộng: 6,100 cm
- Điện thế: 220-240 V
- Loại thủy tinh: Sương giá
- Quang thông danh định: 540 lm
- Công suất: 5 W
- Chiều dài: 10,8 cm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Công suất tương đương: 50 W
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 865 | CCT of 6500K
- Tần số: 50-60 Hz



Ngày phát hành:
2022-05-12
Phiên bản: 0.21

© 2022 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.