

PHILIPS

Bóng đèn

LED

7W-65(65W GLS, 12W CFL)W

E27

Trắng

8718699733124



Bóng đèn LED hiện đại cho ngôi nhà bạn

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bạn có thể tin tưởng vào những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips.
- Không chứa thủy ngân

Những nét chính

Không có tia UV hoặc tia hồng ngoại

Không có hồng ngoại trong ánh sáng nghĩa là không có nhiệt phát ra và

không có tia cực tím nghĩa là chất liệu vải và các phụ kiện sẽ không phai màu dưới ánh sáng này.

Không chứa thủy ngân

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Loại thủy tinh: Sương giá
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Nhựa

Kích thước đèn

- Chiều cao: 10,8 cm
- Chiều rộng: 6 cm

Thiết kế và hoàn thiện

- Chất liệu: nhựa

Tuổi thọ

- Tuổi thọ danh định: 12.000 h
- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 150 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Quang thông danh định: 680 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 830 | CCT of 3000K

Những thông tin khác

- EyeComfort: Không

Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 97 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8718699733124
- EOC: 871869973312400
- Tên sản phẩm: ESS LEDBulb 7W E27 3000K 230V 1CT/12 VN

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 7 W
- Công suất tương đương: 65 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 10,8 cm

Giá trị định mức

- Cường độ cực đại định mức: 151 cd

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718699733124
- Khối lượng tịnh: 0,03 kg
- Tổng trọng lượng: 0,04 kg
- Chiều cao: 10,8 cm
- Chiều dài: 6,2 cm
- Chiều rộng: 6,2 cm
- Số vật liệu (12NC): 929002298922



Ngày phát hành:
2024-02-04
Phiên bản: 0.21

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com