

# PHILIPS

bohlam

LED

10W-83W (83W GLS, 16W CFLi)

E27

Putih Sejuk

8718699734626



## Lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

### Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

### Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Dirancang agar nyaman di mata

# Kelebihan Utama

## Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

## Tidak mengandung merkuri Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang terlalu kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang, Anda dapat menerangi dunia menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

# Spesifikasi

## Karakteristik

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: frosted

## Dimensi lampu

- Tinggi: 11 cm
- Berat: 0,04 kg
- Lebar: 6 cm

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 200 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 90
- Suhu warna: 4000 K
- Kategori Warna Cahaya: Putih Sejuk
- Flux cahaya nominal: 1020 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 940 | CCT of 4000K

## Lain-lain

- EyeComfort: Y

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 85 mA
- Efikasi: 102 lm/W

## Informasi kemasan

- EAN: 8718699734626
- EOC: 871869973462600
- Nama produk: LEDBulb 10W E27 4000K 230V 1CT/12 9 ID

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220–240 V
- Watt: 10 W
- Watt yang setara: 83 W

## Dimensi & berat produk

- Panjang: 11 cm

## Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 200 °
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 1020 lm
- Daya listrik terukur: 10 W

## Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50–60 Hz

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718699734626
- Berat bersih: 0,060 kg
- Berat kotor: 0,075 kg
- Tinggi: 10,700 cm
- Panjang: 6,100 cm
- Lebar: 6,100 cm
- Nomor bahan (12NC): 929003007787



Tanggal dikeluarkan:  
2021-10-19  
Versi: 0.28

© 2021 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)