

PHILIPS

bohlam

LED

12W-98W (98W GLS, 22W CFLi)

E27

Putih Sejuk

8718699734640



Lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Dirancang agar nyaman di mata

Kelebihan Utama

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

Tidak mengandung merkuri Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang terlalu kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang, Anda dapat menerangi dunia menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Dapat direndapkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Jenis kaca: frosted
- Lapisan bohlam: Suram
- Material Bohlam: Plastik

Dimensi lampu

- Tinggi: 11 cm
- Lebar: 6 cm

Desain dan lapisan

- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus sakelar: 50.000

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 200 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 4000 K
- Flux cahaya nominal: 1360 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 940 | CCT of 4000K

Lain-lain

- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Efisiensi: 113 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8718699734640
- EOC: 871869973464000
- Nama produk: LEDBulb 12W E27 4000K 230V 1CT/12 9 ID

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 12 W
- Watt yang setara: 98 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 11 cm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718699734640
- Berat bersih: 0,06 kg
- Berat kotor: 0,08 kg
- Tinggi: 10,7 cm
- Panjang: 6,1 cm
- Lebar: 6,1 cm
- Nomor material (12NC): 929003008387

8718699734640



Tanggal dikeluarkan:
2024-02-03
Versi: 0.32

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com