

# PHILIPS

Упаковка з 1 лампою  
E27


Hue White and Color  
Ambiance

Біле та кольорове світло

Миттєве керування через  
Bluetooth

Керуйте за допомогою програми  
або голосу\*

Додайте Hue Bridge, щоб  
розблокувати більше



Работает с Алисой

Works with  
Apple HomeKit

works with  
Google Assistant

8718699748159



## Зручне інтелектуальне освітлення

Однієї такої розумної лампи досить, щоб ваша кімната заграла барвами. На вибір доступне біле світло з відтінками від теплого до холодного, а також 16 мільйонів кольорів. Ви можете скористатися Bluetooth, щоб миттєво керувати світлом в одній кімнаті, або підключитися до Hue Bridge, щоб отримати весь спектр переваг.

### Необмежені можливості

- Керування за допомогою програми або голосу\*

### Зручне розумне освітлення

- Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
- Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню
- Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла
- Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ
- Доступ до всього спектра можливостей розумних світильників завдяки Hue Bridge


# Найважливіше

## Керування за допомогою програми або голосу\*



Philips Hue підтримує Alice, Siri та Google Assistant. За допомогою простих голосових команд можна зменшувати чи збільшувати яскравість і змінювати колір освітлення для окремого світильника або відразу всіх світильників в домі. Для голосового керування потрібен комутатор Philips Hue Bridge і сумісний пов'язаний пристрій.

## Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth



За допомогою програми Hue Bluetooth ви можете керувати розумними світильниками Hue в одній кімнаті своєї оселі. Додайте до 10 розумних світильників і керуйте всіма ними лише одним натисканням кнопки на мобільному пристрої.

## Створіть індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню



Миттєво створіть особливу атмосферу для будь-якого заходу в своєму домі за допомогою понад 16 мільйонів кольорів. Одним натисканням кнопки ви зможете створити святковий настрій для вечірки, перетворити свою вітальню в кінотеатр, прикрасити інтер'єр, підкресливши кольори, тощо.

## Створіть ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла




Ці лампи та світильники дають змогу вибрати різні відтінки білого світла (від теплого до холодного). Завдяки повноцінному регулюванню яскравості від яскравого до приглушеного нічного світла можна налаштувати ідеальний відтінок і яскравість освітлення відповідно до своїх повсякденних потреб.

## Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ



Зробіть свій день простішим і приємнішим за допомогою чотирьох попередньо визначених режимів освітлення, підібраних вручну спеціально для повсякденних справ. Це режими бадьорості, концентрації, читання та відпочинку. Два режими з прохолодними відтінками («Бадьорість» і «Концентрація») допоможуть вам розворушитися вранці або зберігати зосередженість. Теплі режими («Читання» та «Відпочинок»), у свою чергу, допоможуть читати з комфортом або заспокоїти бентежний розум.

## Доступ до всього спектра можливостей розумних світильників завдяки Hue Bridge



Доповніть свої розумні світильники комутатором Hue Bridge (продається окремо), щоб скористатися повним спектром можливостей Philips Hue. За допомогою Hue Bridge ви можете додати до 50 розумних світильників і керувати ними у всьому домі. Створіть розклади, щоб автоматизувати всі налаштування розумного домашнього освітлення, керуйте своїм освітленням з-поза дому або доповніть систему такими аксесуарами, як датчики руху та розумні вимикачі.

# Характеристики

## Розміри лампи

- Розміри (ШхВхГ): 62x110

## Характеристики середовища

- Вологість під час роботи: 0% <N<80% (без конденсації)
- Температура під час роботи: 0°C - 40°C

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Так

## Гарантія

- 2 роки: Так

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Вага: 72
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Світловий потік 2700K (стандартне налаштування): 0 lm
- Світловий потік 4000K: 0 lm

## Лампа

- Колірна температура: 2000K-6500K +16 million colors
- Рівень енергоефективності: A+
- Патрон: E27
- Форм-фактор: A60
- Висота: 110 mm
- Вхідна напруга: 220V-240V
- Строк служби: 25 000 година (-н)
- Світловий потік: 16 мільйонів кольорів
- Світловий потік: 342 лм при 2000K
- Макс. експлуатаційна потужність: 9 W
- Макс. споживання енергії в режимі очікування: 0.5 W
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Коефіцієнт потужності: 0.8
- Номинальний термін експлуатації: 25 000 година (-н)
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Так
- Запуск: Миттєве досягнення 100% світловіддачі
- Потужність (Вт): 9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Ширина: 62 mm
- Висота: 4,3 in
- Ширина: 2,4 in
- Протокол обміну даними: Bluetooth та Zigbee
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: При підключенні до програми Hue Bluetooth або до комутатора Hue Bridge

## Перемикач

- Строк служби: N/A

## Що в коробці?

- Лампи Hue: 1

## Що підтримується

- Сумісність з HomeKit: Yes
- IOS: 7 or later
- Програма Philips Hue: IOS 13 і пізнішої версії, Android 8.0 і пізнішої версії
- Голосові помічники: Amazon Alexa

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718699748159
- Вага нетто: 0,072 kg
- Вага брутто: 0,104 kg

- Висота: 16,500 cm
- Довжина: 7,500 cm
- Ширина: 8,800 cm
- Артикул (12NC): 929002216824



Дата виходу: 2021-08-28  
Версія: 0.202

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)