

# PHILIPS

โคมไฟเพดาน

myLiving

CL505

สีเงิน

การหรี RF

8718699748395



## สร้างบรรยากาศแบบที่คุณ ต้องการได้ เพียงปลายนิ้ว สัมผัส

โคมไฟ LED ของฟิลิปส์ให้แสงที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายต่อดวงตาของคุณ

### เอฟเฟกต์แสงเพื่อสร้างบรรยากาศ

- แสงไฟกลางคืนแบบนุ่มนวล

### คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort - แสงสว่างที่สบายตา

### การควบคุม

- อุณหภูมิสีปรับได้
- มีรีโมทคอนโทรลเพื่อความสะดวกของคุณ
- โคมกระจายแสงที่ทนทานและประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดไฟให้มีความสม่ำเสมอและลดแสงสะท้อน
- ฉากที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 4 แบบ
- ปิดอัตโนมัติหลังผ่านไป 60 นาที
- ใช้รีโมทคอนโทรลอันเดียวเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ถึง 3 ชั้น

# ไฮไลท์

## แสงไฟกลางคืนแบบนุ่มนวล

ช่วยให้คนที่คุณรักนอนหลับในแสงไฟกลางคืนแบบนุ่มนวล

## สบายตา

แสงที่ต่อให้คุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพแสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอยาวนานกว่าทศวรรษ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

## อุณหภูมิสีปรับได้

เปลี่ยนจากแสงสีขาวคมชัดเพื่อโฟกัสเฉพาะจุดไปเป็นแสงเหลืองนวลเพื่อความผ่อนคลาย

## มีรีโมทคอนโทรลเพื่อความสะดวกของคุณ

เลือกแสงสีต่างๆ ระดับการหรี่แสง และเลือกระหว่างการตั้งค่าความสว่างที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบต่างๆ

## โคมกระจายแสงที่ทนทานและประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดไฟให้มีความสม่ำเสมอและลดแสงสะท้อน

โคมกระจายแสงนี้จะกระจายแสงนุ่มนวลอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งห้อง

## ฉากที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 4 แบบ

เปลือยเปลีนไปกับบรรยากาศต่างๆ อย่างสะดวกสบายด้วยฉากของแสงสว่างที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกโอกาส

## ปิดอัตโนมัติหลังผ่านไป 60 นาที

เมื่อเปิดโหมดนอนหลับ แสงสว่างจะดับโดยอัตโนมัติหลังผ่านไป 60 นาที จึงไม่ต้องตื่นมาปิดไฟกลางคืนอีกต่อไป

## ใช้รีโมทคอนโทรลอันเดียวเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ถึง 3 ชั้น

ควบคุมหลอดไฟทั้งหมดภายในห้องของคุณได้โดยไม่ต้องตื่นนอน เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะที่ทรงประสิทธิภาพอันนี้

# รายละเอียดเฉพาะ

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีเงิน
- วัสดุ: โลหะ/พลาสติก

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ได้
- Centerpiece: ได้

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความสูง: 8.5 cm
- ความยาว: 39.5 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.74 kg
- ความกว้าง: 39.5 cm

## บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 395 mm
- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 2000
- สีของแสงไฟ: 2700-6500
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ได้
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 23
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส I

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699748395
- น้ำหนักสุทธิ: 0.300 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.020 kg
- ความสูง: 8.500 cm
- ความยาว: 46.000 cm
- ความกว้าง: 46.000 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 915005774807



วันที่ออก: 2022-07-30  
เวอร์ชัน: 0.71

© 2022 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)