

PHILIPS

吸頂燈燈

myLiving

CL505

銀色

RF 調光

8718699748395



用觸控方式輕鬆打造氛圍

專為雙眼舒適度打造的 Philips LED 燈具

環境光效

- 柔和夜燈

優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

控制功能

- 可調式色溫
- 隨附遙控器，讓您享受便利生活
- 高效能、耐用的擴散片，可用於統一照明及降低眩光。
- 4 種預設場景
- 60 分鐘後自動關閉。
- 一台遙控器最多可連結 3 片

產品特點

柔和夜燈

幫助您所愛的人在柔和的夜燈下入睡。

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

可調式色溫

從專注提神的潔淨白光，切換至柔和放鬆的暖黃光。

隨附遙控器，讓您享受便利生活

選擇不同的光線顏色、調光等級，以及不同的預設照明設定。

高效能、耐用的擴散片，可用於統一照明及降低眩光。

此擴散片可將柔和光線均勻地分佈在您的整個房間。

4 種預設場景

便利的預設燈光場景適用各種場合，隨時享受不同氛圍。

60 分鐘後自動關閉。

睡眠模式開啟時，燈光會在 60 分鐘後自動關閉，不必半夜起床關燈。

一台遙控器最多可連結 3 片

使用這台功能強大的智慧遙控器，不用起身即可控制房間內的所有照明。

規格

設計與外型

- 顏色: 銀色
- 材質: 金屬, 塑膠

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 功能性
- EyeComfort: 是

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.74 kg
- 高度: 8.5 cm
- 長度: 39.5 cm
- 寬度: 39.5 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 395 mm
- 燈具總流明輸出: 2000
- 光色: 2700-6500
- 主電源: 220-240
- 可調式燈具: RF 調光 - 請勿搭配調光器使用
- LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 23
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699748395
- 淨重: 0.3 kg
- 淨重: 1.02 kg
- 高度: 8.5 cm
- 長度: 46 cm
- 寬度: 46 cm
- 材質編號 (12NC): 915005774807



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.152

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com