

PHILIPS


Luminária

Funcional

Luminária fina redonda
embutida

Branca

8718699748630



Fácil e seguro de instalar

Uma família completa de luminárias embutidas e montadas em superfície que são brilhantes, finas, seguras e confiáveis. Escolha o melhor ajuste para cada projeto, de 4 pacotes de lúmen/potências, 2 formatos, 3 CCTs e desfrute da instalação fácil com o driver externo fácil de conectar.

Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, é uma instalação discreta e sutil.

Efeito de luz

- Luz clara com distribuição uniforme

Qualidade premium

- EyeComfort – luz que não incomoda

Durabilidade

- Vida útil longa de até 25.000 horas

Destques

Excelente para tetos baixos Design fino

Luz clara com distribuição uniforme

Para iluminar bastante os cômodos, escolha esta luz de distribuição uniforme que ilumina totalmente qualquer espaço.

Eyecomfort

A luz de baixa qualidade pode causar cansaço visual. Com muitos de nós passando tempo em ambientes fechados, é mais importante do que nunca iluminar adequadamente sua casa. Nossos produtos atendem a critérios de teste rigorosos, incluindo tremulação, estroboscópio, brilho, reprodução de cores e efeitos de escurecimento para garantir que atendam aos requisitos do EyeComfort. As lâmpadas LED da Philips não apenas fornecem uma luz confortável, mas também permanecem assim durante sua vida útil, oferecendo qualidade, saída e cor de luz consistentes por mais de uma década. Mude para uma luz que seja agradável para os olhos. Seus olhos vão agradecer.

Vida útil longa de até 25.000 horas

A tecnologia LED da Philips estende a vida útil do seu produto em até 25.000 horas

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal

Recurso/acessório extra incl.

- Corpo do refletor ajustável: N
- Regulável com controle remoto: N
- LED integrado: Sim
- Controle remoto incluído: N
- Peça central: Sim

Características da luz

- Ângulo de foco: 110 °
- Índice de reprodução de cor (IRC): 80

Diversos

- Desenvolvido especialmente para: Funcional

Dimensões e peso do produto

- Altura: 2 cm
- Comprimento: 12 cm
- Peso líquido: 0,15 kg
- Distância embutida: 5 cm
- Largura: 12 cm

Serviço

- Garantia: 2 anos

Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 hora(s)
- Diâmetro: 120 mm
- Saída de luz total da luminária (lúmens): 400
- Cor da luz: 3000
- Eletricidade: 110-240 V
- Luminária regulável: N
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Lâmpada de potência incluída: 6
- Código IP: IP20

- Classe de proteção: Classe II

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718699748630
- Peso líquido: 0,137 kg
- Peso bruto: 0,167 kg
- Altura: 17,600 cm
- Comprimento: 3,100 cm
- Largura: 12,800 cm
- Número do material (12NC): 929002345401



Data de emissão:
2021-07-28
Versão: 0.158

© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com