

PHILIPS

Downlight

Funcional

Downlight delgado redondo de montaje en superficie

White

8718699749156



Instalación fácil y segura

Una familia completa de downlights de superficie y empotrados. Aportan mucha luz son estilizados seguros y fiables. Elige el que mejor se adapte a cada proyecto, entre cuatro paquetes lumínicos/potencias, dos formas, tres CCT. Disfruta de una instalación sencilla con el controlador externo fácil de conectar.

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.

Efecto de iluminación

- Luz brillante con distribución uniforme

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

Destacados

Adecuado para techos bajos Diseño compacto

Luz brillante con distribución uniforme

Para iluminar realmente tus habitaciones, elige esta luz de distribución uniforme, que cubre de luz uniforme el espacio.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Vida útil prolongada de hasta 25 000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 25 000 horas

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional

Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 0 cm
- Anchura reducida: 0 cm
- Altura: 2,8 cm
- Longitud: 28,6 cm
- Peso neto: 0,56 kg
- Distancia empotrada: 5 cm
- Anchura: 28,6 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Diámetro: 286 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2000
- Color de la luz: 6500
- Red eléctrica: 110 - 240 V
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 24
- Código IP: IP20

- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699749156
- Peso neto: 0,560 kg
- Peso bruto: 0,650 kg
- Altura: 29,500 cm
- Longitud: 3,300 cm
- Anchura: 29,000 cm
- Número de material (12NC): 929002636301



Fecha de publicación:
2021-11-27
Versión: 0.166

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com