

# PHILIPS

Luz empotrada

Funcional

Plafón sobrepuesto redondo de formato delgado

White

8718699749156



## Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED empotrable de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que es agradable a la vista.

### Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techos bajos, lo convierte en un accesorio discreto y sutil.
- Fácil de instalar, seguro al usar

### Duración

- Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

### Cuidado de ojos

- La alta calidad de la iluminación LED resalta los colores vibrantes

# Destacados

## Apto para techos bajos Diseño delgado

### Fácil de instalar, seguro al usar

La iluminación LED para ventilador de techo retráctil de Philips ha superado estrictas pruebas de seguridad e incluye tornillos resistentes a caídas y un diseño sólido junto con otras características de seguridad importantes.

## Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

La tecnología LED de Philips amplía la vida útil de los productos hasta 25 000 horas.

## Iluminación LED de alta calidad

Tecnología LED premium integrada en esta lámpara Philips. Mientras se enciende instantáneamente, permite una emisión de luz óptima y resalta colores vibrantes para ayudar a los niños a identificar el color cuando dibujan o leen

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Rectángulo redondo

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: metal

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 12,500

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Consistencia del color: <6SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

## Varios

- Especialmente diseñado para: Funcional
- Estilo: Funcional
- Tipo: Luz de mini reflector empotrada
- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 335 mA
- Eficacia: 83 lm/W

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.56 kg
- Longitud reducida: 0 cm
- Ancho de corte: 0 cm
- Alto: 2.8 cm
- Largo: 28.6 cm
- Distancia empotrada: 5 cm
- Ancho: 28.6 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 25,000 hora(s)
- Diámetro: 286 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 2000
- Color de la luz: 6500
- Alimentación: 110-240 V
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 24
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

**Dimensiones y peso del empaque**

- EAN/UPC - Producto: 8718699749156
- Peso neto: 0.56 kg
- Peso bruto: 0.65 kg
- Alto: 29.5 cm
- Largo: 3.3 cm
- Ancho: 29 cm
- N.º de material (12NC): 929002636301



Fecha de publicación:  
2023-11-28  
Versión: 0.390

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)