PHILIPS

ช่อง 2P US-EU

สวิตช์และช่อง

LeafStyle

โพลิคาร์บอเนต

สีดำเมทัลลิค

8718699752835

สวิตช์และช่องคุณภาพสูงที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนานหลายปี

Philips LeafStyle มีสวิตช์และช่องที่ดีไซน์ทันสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง และติดตั้งง่ายให้ครอบครัวของคุณ

ใช้งานได้ยาวนาน
- อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ความปลอดภัยและความทนทาน
- การป้องกันด้วยที่ปิด
- ความปลอดภัยและความทนทาน

ใช้งานง่าย
- สามารถใช้งานร่วมกับแบรนด์อื่นๆ
- ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและพลังงาน
- การออกแบบแนวโมดูล การผสมรวมแบบอิสระ เลือกได้ตามใจต้องการ

การออกแบบสมัยใหม่
- การออกแบบสมัยใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ใช้งาน แต่ยังเป็นของตกแต่งได้ด้วย

ไฮไลท์

อายุการใช้งานที่ยาวนาน
สามารถรับรองการใช้งานได้ถึง 5,000 ครั้ง

การป้องกันด้วยที่ปิด
การออกแบบที่ปิดสำหรับชองโดยส่วนใหญ่เพื่อป้องกันเด็ก

ความปลอดภัยและความทนทาน
1. PC คุณภาพสูงสำหรับฝาและฐาน 2. มีการใช้ชิ้นส่วนโลหะหลักด้วยฟอสฟอร์บรอนซ์หนา 0.6 มม. 3. ผ่านมาตรฐาน IEC และสอดคล้องตามกฎการออกแบบภายในที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของ Philips

สามารถใช้งานร่วมกับแบรนด์อื่นๆ
สามารถใช้งานร่วมกับสวิตช์ระบบโมดูลหลักในแบรนด์อื่นๆ

ใช้งานง่าย
1. ความสูงของโมดูลที่เล็กกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้น 2. เทอร์มินัลที่ติดตั้งได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้สกรู

การออกแบบแนวโมดูล
เลือกโมดูลและรวมเข้ากับฝาที่ตรงตามความชอบส่วนบุคคล

การออกแบบสมัยใหม่
1. การออกแบบของเรามีแรงบันดาลใจจากเส้นโค้งตามธรรมชาติของใบไม้ ซึ่งสามารถใช้เป็นการตกแต่งศิลปะสำหรับบ้านของคุณ 2. สีคลาสสิกสองสี -- สีขาวและสีดำเมทัลลิกที่เข้ากับหลากหลายสไตล์ของบ้าน

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง
- สี: สีดำ
- วัสดุ: PC
- โมดูล/Gang: 1 โมดูล
- ประเภทช่อง/ขั้วต่อ: 2 ขา
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: LeafStyle
- ความลึกของกล่องติดตั้งขั้นต่ำ: 34 cm

ความทนทาน
- จำนวนวงจรการทำงาน: 5,000

ปฏิกิริยาโต้ตอบ
- กระแส (A): 16

คุณลักษณะอื่นๆ
- ประเภทการติดตั้ง: ติดตั้งรวดเร็ว
- ประเภทไฟแสดงสถานะ: ไม่มีไฟแสดงสถานะ

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- น้ำหนักสุทธิ: 0.022 kg

กำลังไฟ
- ประเภทโหลดไฟฟ้า: โหลดต้านทาน

การใช้พลังงาน
- แรงดันไฟฟ้า: 250 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- ความยาว: 2.29 cm
- ความกว้าง: 4.4 cm
- ความลึก: 3.05 cm

บริการ
- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค
- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699752835
- น้ำหนักสุทธิ: 0.023 g
- ความสูง: 3.050
- ความยาว: 4.400
- ความกว้าง: 2.300
- เลขที่วัสดุ (12NC): 913713834101

วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.389

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com