

PHILIPS

Downlight

Funcțional

MESON

Alb



8718699759148



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dvs.

Ușor de experimentat

- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la crearea unor instalații de iluminat discrete și subtile.

Efect de lumină

- Lumină puternică cu distribuție uniformă

Siguranță

- Fără radiații UV dăunătoare

Montaj

- Balast integrat cu conector pentru instalare ușoară.

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Repere

Adecvat pentru tavane joase Design subțire

Lumină puternică cu distribuție uniformă

Pentru a vă lumina cu adevărat camerele, alegeți această lampă cu distribuție uniformă care emite uniform lumina în spațiu.

Fără radiații UV dăunătoare

Produsul este conceput pentru a elimina orice radiații UV dăunătoare.

Balast integrat cu conector pentru instalare ușoară.

Permite instalarea sigură și ușoară fără să aveți nevoie de cunoștințe sau cabluri.

Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional
- Tip: Downlight
- EyeComfort: Da

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,048 kg
- Lungime de tăiere: 8 cm
- Lățime de tăiere: 8 cm
- Înălțime: 4,55 cm
- Lungime: 9,5 cm
- Distanță de încastrare: 7,25 cm
- Lățime: 9,5 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 95 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 400
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 5.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II



Data apariției: 2023-12-08
Versiune: 0.349

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com