

# PHILIPS

Stropné svetidlo

Funkčné osvetlenie

MESON

Biela



8718699759148



## Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svetidlá Philips LED poskytujú svetlo, ktoré je určené pre pohodlie vašich očí.

### Jednoduchá obsluha

- Ideálne pre miestnosti s nízkymi stropmi, tvorí nerušivé a nenápadné upevnenie.

### Svetelný efekt

- Žiarivé svetlo s rovnomerným vyžarovaním

### Bezpečnosť

- Žiadne škodlivé UV žiarenie

### Montáž

- Integrovaný ovládač s konektorom pre jednoduchú montáž

### Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

# Hlavné prvky

## Vhodné pre nízke stropy Štíhly dizajn Žiarivé svetlo s rovnomerným vyžarovaním

Ak chcete skutočne osvetliť svoje izby, vyberte si toto svetlo s rovnomerným rozptylom, ktoré rovnomerne vrhá svetlo do celého priestoru.

## Žiadne škodlivé UV žiarenie

Výrobok je navrhnutý tak, aby odstraňoval akékoľvek potenciálne škodlivé UV žiarenie.

## Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

## Integrovaný ovládač s konektorom pre jednoduchú montáž

Umožňuje bezpečnú a jednoduchú montáž bez nutnosti znalostí alebo káblov.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: plast

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,048 kg
- Dĺžka výrezu: 8 cm
- Šírka výrezu: 8 cm
- Výška: 4,55 cm
- Dĺžka: 9,5 cm
- Zapustená vzdialenosť: 7,25 cm
- Šírka: 9,5 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 95 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 400
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II



Dátum vydania:  
2023-12-07  
Verzia: 0.349

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)