

PHILIPS

Луна за вграждане

Функционални

MESON

Бяло



8718699759162



Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ВИ

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват светлина, предназначена за комфорта на очите ви.

Лесно използване

- Идеална за стаи с ниски тавани, като представлява едно ненатрапчиво и дискретно осветително тяло.

Светлинен ефект

- Ярка светлина с равномерно разпределение

Безопасност

- Без вредни ултравиолетови лъчи

Монтаж

- Вграден драйвер със съединител за лесна инсталация.

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Акценти

Подходяща за ниски тавани Тънък дизайн

Ярка светлина с равномерно разпределение

За да осветите осезаемо стаите си, изберете това осветление с равномерно разпределение, с което светлината се разпределя равномерно в пространството.

Без вредни ултравиолетови лъчи

Продуктът е проектиран да елиминира всякакъв вид потенциално вредни ултравиолетови лъчи.

Вграден драйвер със съединител за лесна инсталация.

Осигурява безопасна и лесна инсталация, нямате нужда от специфични познания или окабеляване.

Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: пластмаса

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Индекс на цветопрераждане (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Функционални
- Тип: Луна за вграждане
- EyeComfort: Да

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,22 kg
- Дължина на контура: 20 cm
- Ширина на контура: 20 cm
- Височина: 4,7 cm
- Дължина: 21,5 cm
- Разстояние при монтаж: 10,5 cm
- Ширина: 21,5 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 215 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1820
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 220-240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 23.5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II



Дата на издаване:
2023-12-06
Версия: 0.350

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com