

PHILIPS

Oprawa typu
downlight

Funkcjonalny

MESON

Biały



8718699759162



Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Oprawy LED Philips zapewniają światło komfortowe dla oczu.

Łatwość obsługi

- Doskonale nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami, tworząc subtelne otoczenie świetlne.

Efekt świetlny

- Jasne światło o równomiernym rozsyłe

Bezpieczeństwo

- Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Montaż

- Zintegrowany sterownik ze złączem do łatwej instalacji.

Trwałość

- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Zalety

Odpowiedni do pomieszczeń z niskimi sufitami Smukła konstrukcja Jasne światło o równomiernym rozsyłe

Aby naprawdę oświetlić pomieszczenie, postaw na jednolity rozsył światła równomiernie rozprowadzający światło po całej przestrzeni.

Nie emituje szkodliwego promieniowania UV

Produkt eliminuje wszelkie potencjalnie niebezpieczne promieniowanie UV.

Zintegrowany sterownik ze złączem do łatwej instalacji.

Pozwala na bezpieczną i łatwą instalację; nie wymagana jest do tego żadna wiedza ani kable.

Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: plastik

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Funkcjonalność
- Typ: Oprawa typu Downlight
- EyeComfort: Tak

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,22 kg
- Długość otworu: 20 cm
- Szerokość otworu: 20 cm
- Wysokość: 4,7 cm
- Długość: 21,5 cm
- Odległość od wgłębienia: 10,5 cm
- Szerokość: 21,5 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 215 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1820
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 23.5
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II



Data wydania: 2023-12-06
Wersja: 0.350

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.