

# PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

2,3 Вт – 11 Вт

E27

Полум'я



8718699759674



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, вирізняються довгим терміном служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки сучасному та елегантному дизайну ця лампа з регулюванням яскравості стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

### Більш, ніж просто освітлення

- Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія

### Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

# Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви

можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

## Вінтажний стиль, сучасні світлодіоди

Класичні світлодіодні лампи базуються на стандартній енергоефективній світлодіодній технології. Тепер ви можете тішити погляд лампами у стилі «ретро», в яких найсучасніші технології поєднані з вінтажним дизайном.

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E27
- Покриття лампи: димчаста

## Розміри лампи

- Висота: 14 см
- Ширина: 3,2 см

## Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Діапазон температури навколишнього середовища: Від -20 до +40 °C

## Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 1800 K
- Номінальний світловий потік: 100 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: 0,5 s
- Код кольору: 818 | CCT of 1800K
- Корельована колірна температура (ном.): 1800 K
- Світловіддача (ном.): 43 lm/W
- Світловий потік: 100 lm
- Значення рівня помітності стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Ефективність: 43 lm/W
- Відповідно до RoHS: Так

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699759674
- EOC: 871869975967400
- Назва продукту: LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

## Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.54

#### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.54
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 2,3 W
- Еквівалент потужності (Вт): 11 W
- Споживання енергії: 2,3 W

#### Розміри та вага продукту

- Довжина: 14 cm

#### Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації:  
15 000 година (-н)

#### Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Можливість регулювання яскравості:  
Ні
- Значення мерехтіння (PstLM): 1
- Частота лінійного сканування: 50 to  
60 Hz
- Кришка-цоколь: E27 | E27

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – вироб: 8718699759674
- Вага нетто: 0,04 kg
- Вага брутто: 0,06 kg
- Висота: 18,5 cm
- Довжина: 4,5 cm
- Ширина: 4,5 cm
- Артикул (12NC): 929002380701



Дата виходу: 2023-11-28  
Версія: 0.389

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)