

E27

очень теплый



8718699759698



Уникальный дизайн

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря современному и элегантному дизайну эта лампа с регулировкой яркости идеально заменит стандартную матовую лампу.

Свет высочайшего качества

• Чтобы вашим глазам было комфортно

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

• Идеально для использования в декоративных светильниках

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

• Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете

плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Идеально для использования в декоративных светильниках

Современные светодиодные шарообразные лампы Philips предназначены для декоративных светильников: потолочных вентиляторов и лент для подсветки зеркал.

Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Лампа в форме шара рассеянного света
- Розетка: E27
- Финишная обработка колбы: дымчатый
- Материал колбы: Стеклянный

Размеры лампы

Высота: 14,2 смШирина: 9,5 см

Дизайн и отделка

• Материал: Стекло

Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 20 000
- Диапазон температур окружающей среды: От –20 до +40 °C

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 1800 К
- Номинальная светоотдача: 100 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Код цвета: 818 | CCT of 1800K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 1800 K
- Эффективность (номинальная) (ном.): 50 лм/В
- Светоотдача: 100 лм
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,4

Прочее

· EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 50 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8718699759698
- EOC: 871869975969800
- Название изделия: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Мощность

• Коэффициент мощности (доля): 0.54

Энергопотребление

• Коэффициент мощности: 0.54

напряжение: 220-240 ВтМощность в ваттах: 2 В

. Эквивалент мощности лампы

накаливания: 11 В

• Энергопотребление: 2 В

Размеры и вес изделия

Длина: 14,2 см

Расчетные значения

Номинальный срок службы: 15 000 часов

Технические характеристики

Частота: 50-60 Hz

• Возможность диммирования: Нет

• Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3: 1

Частота сети: 50 to 60 Hz

Цоколь: E27

Размеры и масса упаковки

• EAN/UPC — продукт: 8718699759698

Масса нетто: 0,06 kgМасса брутто: 0,11 kg

Высота: 18,2 смДлина: 10,2 см

Ширина: 13 смНомер материала (12NC):

929002380801



Дата выпуска: 2024-02-06 Версия: 0.411 © 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.