

# PHILIPS

Spot încastrat

Funcțional

Subțire

Alb



8718699760038



## Lumină confortabilă mai subțire

Corpul de iluminat orientat în jos Philips LED Slim oferă o lumină subțire și neinvazivă, ideală pentru încăperi cu tavane false joase.

### Ușor de experimentat

- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la crearea unor instalații de iluminat discrete și subtile.

### Calitate premium

- Carcasă din aluminiu turnat durabilă și rezistentă la impact
- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

### Material și finisaj

- Material metalic de înaltă calitate

### Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 25.000 de ore

# Repere

## Adecvat pentru tavane joase Design sub ire

### Carcasă din aluminiu turnat durabile și rezistente la impact

Carcasa din aluminiu turnat a acestui articol creează o atmosferă contemporană cultivată și rafinată.

### Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința.

Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

## Material metalic de înaltă calitate

Material metalic, durabil și atractiv, pentru un finisaj rezistent.

## Durată de viață îndelungată de până la 25.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de viață a produsului până la 25.000 de ore

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: Aluminiu turnat sub presiune

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional
- Tip: Corp de iluminat orientat în jos

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Lungime de tăiere: 20,8 cm
- Lă ime de tăiere: 20,8 cm
- Înăl ime: 2 cm
- Lungime: 22,5 cm
- Greutate netă: 0,336 kg
- Distan ă de încastrare: 5 cm
- Lă ime: 22,5 cm

**Service**

- Garan ie: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Durată de via ă de până la: 25.000 ore
- Diametru: 225 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1750
- Culoare lumină: 3000
- Alimentare de la re ea: 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 20
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718699760038
- Greutate netă: 0,340 kg
- Greutate brută: 0,437 kg
- Înăl ime: 28,000 cm
- Lungime: 3,500 cm
- Lă ime: 23,000 cm
- Număr material (12NC): 929002357801



Data apariției: 2021-04-30  
Versiune: 0.226

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)