PHILIPS

Spot încastrat

Funcţional

Subţire

Alb



8718699760052





Lumină confortabilă mai subţire

Corpul de iluminat orientat în jos Philips LED Slim oferă o lumină subţire și neinvazivă, ideală pentru încăperi cu tavane false joase.

Ușor de experimentat
- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la creare unor instalaţii de iluminat discrete și subtile.

Calitate premium
- Carcasă din aluminiu turnat durabile și rezistente la impact
- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Material și finisaj
- Material metalic de înaltă calitate

Rezistenţă
- Durată de viaţă îndelungată de până la 25.000 de ore

Repere

Adecvat pentru tavane joase Design subţire

Carcasă din aluminiu turnat durabile și rezistente la impact
Carcasa din aluminiu turnat a acestui articol creează o atmosferă contemporană cultivată și rafinată.

Eyecomfort
Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulţi dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminaţi corespunzător locuinţa. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuaţiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensităţii luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerinţele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viaţă, asigurând niveluri constante ale colurilor, fluxului și calităţii luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeţi lumina care este plăcută ochilor. Aveţi grijă de ochii dvs.

Material metalic de înaltă calitate
Material metalic, durabil și atractiv, pentru un finisaj rezistent.

Durată de viaţă îndelungată de până la 25.000 de ore
Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viaţă a produsului până la 25.000 de ore

Specificații

Design și finisaj
- Culoare: alb
- Material: Aluminiu turnat sub presiune

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

Caracteristicile fotometrice
- Unghi fascicul: 110 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse
- Concepută special pentru: Funcţional
- Tip: Downlight

Dimensiunile și greutatea produsului
- Lungime de tăiere: 20,8 cm
- Lăţime de tăiere: 20,8 cm
- Înălţime: 2 cm
- Lungime: 22,5 cm
- Greutate netă: 0,336 kg
- Distanţă de încastrare: 5 cm
- Lăţime: 22,5 cm

Service
- Garanţie: 2 ani

Specificaţii tehnice
- Durată de viaţă de până la: 25.000 ore
- Diametru: 225 mm
- Flux luminos total al instalaţiei de iluminat: 1750
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la reţea: 220-240
- Instalaţie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 20
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecţie: Clasa II

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718699760052
- Greutate netă: 0,340 kg
- Greutate brută: 0,437 kg
- Înălţime: 28,000 cm
- Lungime: 3,500 cm
- Lăţime: 23,000 cm
- Număr material (12NC): 929002357901

Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.239

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com