

PHILIPS

Mum ve Lustre

LED


4,3 W-40 W

E14

Soğuk Beyaz



8718699762179



Mükemmel ışık kalitesine sahip parlak LED aydınlatma

Philips LED şeffaf mumlar, hoş bir canlı ışık etkisi ve son derece uzun ömür sağlar. Hem açıkken hem de kapalıyken zarif görünen bu ampul, küçük (E14) bağlantı parçalı avizelerle mükemmel uyum sağlar.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok

parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan mum
- Soket: E14
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Şeffaf

Ampul boyutları

- Yükseklik: 9,7 cm
- Ağırlık: 0,015 kg
- Genişlik: 3,5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Işık Renk Kategorisi: Soğuk Beyaz
- Nominal ışık akısı: 470 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K

Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 40 mA
- Verim: 109 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699762179
- EOC: 871869976217901
- Ürün başlığı: LED classic 40W E14 CW B35 CL ND SRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.48
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 4,3 W
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Energy Efficiency Class: F

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 9,7 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 470 lm
- Nominal güç: 4.3 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ampul

- Renk tutarlılığı: 6

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699762179
- Net ağırlık: 0,014 kg
- Brüt ağırlık: 0,033 kg
- Yükseklik: 14,600 cm
- Uzunluk: 4,600 cm
- Genişlik: 6,300 cm
- Malzeme numarası (12NC):
929002024315



Yayın tarihi: 2021-09-19
Sürüm: 0.213

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com