

PHILIPS

Лампа для люстр
в форме свечи

Светодиод

6,5–60 Вт

E14

теплый белый



8718699762193



Теплый белый свет, непревзойденное качество освещения

Выполненные в классической форме, эти лампы, за счет энергосберегающей светодиодной технологии, потребляют на 85 % меньше электроэнергии по сравнению с традиционными лампами, а служат в десятки раз дольше.

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

Идеально подходит для общего освещения



Современный свет стандартных светодиодных ламп Philips для общего освещения, отлично подходящего для любых комнат.

Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14

Размеры лампы

- Высота: 9,7 см
- Ширина: 3,5 см

Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 20 000

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 124 лм/Вт

Информация об упаковке

- EAN: 8718699762193
- EOC: 871869976219300
- Название изделия: LED classic 60W E14 WW B35 CL ND RFSRT4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0,55
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 6,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): E

Размеры и вес изделия

- Длина: 9,7 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 387441
- Исходное измерение потока: Sphere

Лампа

- Цветность: 6

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699762193
- Масса нетто: 0,01 kg
- Масса брутто: 0,03 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 4,6 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929002028055



Дата выпуска: 2023-11-23
Версия: 0.360

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com