

# PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

8,5 Вт – 75 Вт

E27

Тепле біле



8718699762995



## Тепле біле світло, безкомпромісна якість освітлення

Звична та зручна форма. Завдяки найновішій енергозберігаючій світлодіодній технології вони використовують приблизно на 85% менше енергії, ніж традиційні лампи, і служать у десять разів довше.

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

### Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для освітлення кімнат

### Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

# Найважливіше

## Замінює звичайні лампи розжарювання

Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

## Ідеальні для освітлення загального призначення



Сучасне освітлення із застосуванням стандартних світлодіодних ламп Philips для основних потреб, ідеальне для освітлення кімнат.

## Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Прозоре світло
- Покриття лампи: Прозорий
- Матеріал лампи: Скло

## Розміри лампи

- Висота: 10,4 см
- Ширина: 6 см

## Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

## Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

## Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 1055 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Ефективність: 124 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699762995
- EOC: 871869976299500
- Назва продукту: LED classic 75W E27 WW A60 CL ND RFSRT4

#### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.52
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 8,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 75 W
- Рівень енергоефективності: E

#### Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,4 cm

#### Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 387423

#### Лампа

- Стабільність кольору: 6

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699762995
- Вага нетто: 0,06 kg
- Вага брутто: 0,1 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929002025455



Дата виходу: 2024-02-04  
Версія: 0.371

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)