

PHILIPS

Лампа-свічка і
Lustre

СВІТЛОДІОДНА

4,3 Вт – 40 Вт

E27

Тепле біле



8718699763176



Тепле біле світло, безкомпромісна якість освітлення

Звична та зручна форма. Завдяки найновішій енергозберігаючій світлодіодній технології вони використовують приблизно на 85% менше енергії, ніж традиційні лампи, і служать у десять разів довше.

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеально підходять для декоративних світильників

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

Найважливіше

Замінює звичайні лампи розжарювання

Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

Ідеально підходять для декоративного світильника



Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-люстри Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад канделябрах, вентиляторах під стелею, підсвітці для дзеркал або вуличних ліхтарях.

Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Непрямована лампа-люстра
- Цоколь: E27

Розміри лампи

- Висота: 8 см
- Ширина: 4,5 см

Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Ефективність: 109 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699763176
- EOC: 871869976317600
- Назва продукту: LED classic 40W E27 WW P45 CL ND RFSRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.41
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 4,3 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Рівень енергоефективності: F

Розміри та вага продукту

- Довжина: 8 см

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 387410
- Інформація щодо вимірювання світлового потоку: Sphere

Лампа

- Стабільність кольору: 6

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699763176
- Вага нетто: 0,02 kg
- Вага брутто: 0,04 kg
- Висота: 12,7 см
- Довжина: 5,3 см
- Ширина: 6,3 см
- Артикул (12NC): 929001890555



Дата виходу: 2023-11-23
Версія: 0.212

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com