PHILIPS

蠟燭燈 (可調式)

LED

3.2W-25W


E14

暖色光

調光



8718699770563



無可比擬的燈泡

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美的暖白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹優雅的設計，是霧面傳統燈泡的最佳替換選擇。

高品質照明
- 為您的眼睛舒適而設計

讓燈光超越照明
- 調暗為暖色光

出色的設計，亮燈關燈皆美觀
- 經典玻璃 LED

產品特點

不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

調暗為暖色光

有了這款可調式燈泡，您就可以從 2200k 溫暖光線調暗為 2700K 光線。燈光調得越暗，光線就會越溫暖。

玻璃透明設計

您喜愛的外觀和您期望的效能。經典透明玻璃設計複製了傳統燈泡既美麗又閃亮的光線，非常適合在整個家中使用。

規格

燈泡特性
- 可調式: 是
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性蠟燭燈
- 插座: E14
- 技術: LED
- 玻璃類型: 透明

燈泡尺寸
- 高度: 9.9 cm
- 寬度: 3.5 cm

耐用性
- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 20,000

照明特性
- 光束角度: 270 °
- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 2700-2200 K
- 光色類別: 暖色光
- 額定光通量: 250 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮
- 顏色碼: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

其他
- EyeComfort: 是

其他特性
- 燈電流: 17 mA
- 效率: 78 lm/W

包裝資訊
- EAN: 8718699770563
- EOC: 871869977056300
- 產品名稱: LED classic 25W B35 E14 CL WGD90 SRT4

耗電量
- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 3.2 W
- 等效瓦數: 25 W

產品尺寸與重量
- 長度: 9.9 cm

額定值
- 額定光束角度: 270 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 250 lm
- 額定功率: 3.2 W

技術規格
- 頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量
- EAN/UPC - 產品: 8718699770563
- 淨重: 0.010 kg
- 淨重: 0.033 kg
- 高度: 14.600 cm
- 長度: 4.600 cm
- 寬度: 6.300 cm
- 材料編號 (12NC): 929002393201

8718699770563

出版日期: 2023-11-10
版本: 0.238

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。 本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

www.lighting.philips.com