

PHILIPS

Lemputė

LED

9,5–68 W

E27

Balta



8718699771379



Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

„Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją. Ši išgrynintos formos ir dailaus dizaino lemputė pakeis tradicines matines lemputes.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Skirta šaldytuvams ir šaldikliams

Ypatybės

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per

daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes

Ši patrauklaus dizaino ir įprastos formos energiją taupanti LED lemputė yra puikus ekologiškas tradicinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Specialios paskirties lemputė

„Philips“ šaldytuvų lemputės galima naudoti šaldytuvuose, šaldikliuose ir panašiose vietose, kurioms būdinga žema temperatūra. Lengvai pakeiskite lemputes „Philips“ šaldytuvų lemputėmis, ir jos ilgai bei patikimai tarnaus.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis

Lemputės matmenys

- Aukštis: 11,43 cm
- Plotis: 3,72 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastik

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 240 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 950 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Efektyvumas: 100 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699771379
- EOC: 871869977137902
- Gaminio pavadinimas: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 9,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 68 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,43 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 415169

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718699771379
- Grynasis svoris: 0,03 kg
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 4,6 cm
- Plotis: 6,3 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929001901428



Išleidimo data: 2024-02-15
Versija: 0.482

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com