

PHILIPS

蠟燭燈和 Lustré

LED

1.7W-15W

E14

暖白光



8718699771935



適合居家照明的先進 LED 燈泡

飛利浦 LED 燈泡提供優美、格外溫暖的光線，且使用壽命格外持久，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡具有火焰色溫，是營造舒適氛圍的理想選擇。

選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與標準白熾燈泡相似

選擇永續型解決方案

- 燈泡使用壽命長達 15 年

讓燈光超越照明

- 適用於冰箱與冷凍庫

產品特點

取代標準白熾燈

此款省電 LED 燈泡採用精美設計與常見的形狀，是永久取代傳統白熾燈泡的完美替代品。

15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

特殊家電設備用燈泡

飛利浦冰箱燈泡適用於冰箱、冷凍庫等類似低溫作業環境。您可使用飛利浦冰箱燈泡輕鬆替代家電設備用燈泡，享受持久耐用的使用壽命。

規格

特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E14
- 技術: LED
- 玻璃類型: 霧面

燈泡尺寸

- 高度: 5.9 cm
- 重量: 0.014 kg
- 寬度: 2.5 cm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

照明特性

- 光束角度: 240 °
- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 150 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮
- 顏色碼: 827 | CCT of 2700K

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 20 mA
- 效率: 88 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193501
- 產品名稱: LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

耗電量

- 功率因數: 0.4
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 1.7 W
- 等效瓦數: 15 W
- 節能標章 (EEL): A++

產品尺寸與重量

- 長度: 5.9 cm

額定值

- 額定光束角度: 240 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 150 lm
- 額定功率: 1.7 W

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699771935
- 淨重: 0.014 kg
- 淨重: 0.024 kg
- 高度: 12.700 cm
- 長度: 2.500 cm
- 寬度: 6.300 cm
- 材料編號 (12NC): 929001325755



出版日期: 2021-05-05
版本: 0.134

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com