

PHILIPS

Mum ve Lustre

LED

7 W-60 W

E14

Sıcak Beyaz



8718699772215



Sıcak Beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir.

Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

Standart akkormların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan mum
- Soket: E14
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Buzlu

Ampul boyutları

- Yükseklik: 11,4 cm
- Ağırlık: 0,038 kg
- Genişlik: 3,8 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Başlama süresi: <0,5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 65 mA
- Verim: 115 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699772215
- EOC: 871869977221500
- Ürün başlığı: LED 60W B38 E14 WW FR ND 1PF/12

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0,5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 7 W
- Watt eşdeğeri: 60 W
- Enerji Verimliliği Etiketisi (EEL): A++

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 11,4 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Nominal güç: 7 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699772215
- Net ağırlık: 0,038 kg
- Brüt ağırlık: 0,057 kg
- Yükseklik: 14,600 cm
- Uzunluk: 4,600 cm
- Genişlik: 6,300 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001325155



Yayın tarihi: 2021-06-04
Sürüm: 0.126

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com