

PHILIPS

2-метрова база
для LightStrip Plus

Hue White and Color
Ambiance

Блок живлення в комплекті

Миттєве керування через
Bluetooth

Керуйте за допомогою програми
або голосу*

Додайте Hue Bridge, щоб
розблокувати більше



8718699775193



Необмежені можливості

Освітїть різнобарвним світлом будь-яку частину вашого дому! Гнучка та з можливістю збільшити довжину до 10 метрів, ця світлова стрічка для використання всередині приміщень приклеюється до будь-якої поверхні та випромінює один відтінок білого або кольорового світла.

Необмежені можливості

- Ще більше вражень від розваг завдяки розумному освітленню
- Яскраве функціональне та декоративне освітлення
- Змінійте форму, укорочуйте або подовжуйте світлові стрічки Lightstrip
- Керування за допомогою програми або голосу*

Власна конфігурація освітлення

- Можливість подовження до 10 метрів

Зручне розумне освітлення

- Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
- Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню
- Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла
- Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge

Найважливіше

Ще більше вражень від розваг




Пориньте у світ фільмів, ігор і музики завдяки магії світла. Скориставшись мільйонами кольорів на вибір і незліченною кількістю варіантів освітлення, ви зможете перетворити будь-яку вітальню на приватний кінотеатр. Залишитесь тільки принести попкорн!

Яскравий світловий потік



Завдяки покриттю світлодіодами по всій довжині та великому світловому потоку (1600 люмен), яскравості світлових стрічок Philips Hue достатньо, щоб їх можна було використовувати і як декоративне оздоблення, і як функціональне джерело світла.

Змінійте форму, укорочуйте або подовжуйте світлові стрічки Lightstrip




Завдяки абсолютній гнучкості світлової стрічки для внутрішнього освітлення ви можете надати їй потрібної форми або зігнути відповідно до особливостей вашого приміщення. Прикріпіть подовжувач Lightstrip, якщо ви маєте більші поверхні, або відріжте стрічку потрібного розміру, щоб вона вмістилася в менший простір. І ці обрізки не пропадуть, адже ви можете скористатися з'єднувачем із затискачем (входить до комплекту), щоб прикріпити відрізану стрічку до іншого базового блока Lightstrip!

Керування за допомогою програми або голосу*




Philips Hue підтримує Alice, Siri та Google Assistant. За допомогою простих голосових команд можна зменшувати чи збільшувати яскравість і змінювати колір освітлення для окремого світильника або відразу всіх світильників в домі. Для голосового керування потрібен комутатор Philips Hue Bridge і сумісний пов'язаний пристрій.

Можливість подовження до 10 метрів



Якщо потрібно охопити більші поверхні, Philips Hue Lightstrip Plus можна збільшити до 10 метрів, додаючи подовжувачі довжиною 1 метр*, що відкриває широкі можливості застосування. Ви можете реалізувати будь-яку ідею: від яскравого прихованого освітлення до атмосферного освітлення в стилі навігаційних вогнів у коридорі чи на сходах. Світлова стрічка Philips Hue Plus забезпечує повну узгодженість кольорів від першого до останнього подовжувача. * Для подовження можна використовувати лише версію, сумісну з Bluetooth.


Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth



За допомогою програми Hue Bluetooth ви можете керувати розумними світильниками Hue в одній кімнаті своєї оселі. Додайте до 10 розумних світильників і керуйте всіма ними лише одним натисканням кнопки на мобільному пристрої.

8718699775193

Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню



Миттєво створюйте особливу атмосферу для будь-якого заходу в своєму домі за допомогою понад 16 мільйонів кольорів. Одним натисканням кнопки ви зможете створити святковий настрій для вечірки, перетворити свою вітальню в кінотеатр, прикрасити інтер'єр, підкресливши кольори, тощо.

Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла



Ці лампи та світильники дають змогу вибрати різні відтінки білого світла (від теплого до холодного). Завдяки повноцінному регулюванню яскравості від яскравого до приглушеного нічного світла можна налаштувати ідеальний відтінок і яскравість освітлення відповідно до своїх повсякденних потреб.

Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge



Bridge дає змогу використовувати функції, які роблять розумне освітлення справді розумним – керування поза домом, голосове керування, автоматичне освітлення та багато іншого. Додайте Bridge до своїх налаштувань, щоб створити захоплюючий досвід, використовувати безпечні та надійні технології тощо. Bridge – це ключ до розумного освітлення, якого ви ще ніколи не бачили.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: силікон

Характеристики середовища

- Вологість під час роботи: 5 % <math><N<95\%</math> (без конденсації)
- Температура під час роботи: від -20°C до 45°C

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Колір змінюється (світлодіодн.): Так
- Ефект розсіяного світла: Ні
- Можливість регулювання яскравості: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Універсальний штекер: Так

Гарантія

- 2 роки: Так

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): >80

Світлова стрічка

- Колірна температура: 2000–6500 K
- Можна розрізати: Так
- Можливість розширення: Так
- Вхідна напруга: 100V–240V
- Строк служби: 25 000 година (-н)
- Макс. споживання енергії в режимі очікування: 0,5 W
- Потужність (Вт): 20 W
- Ширина: 15 mm
- Довжина: 78 in
- Ширина: 0,57 in

Різне

- Тип: Світлова стрічка

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699775193

Споживання енергії

- Потужність (Вт): 20 W
- Споживання енергії в режимі очікування: 0,50 W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,337 kg
- Вага нетто: 0,743 lb
- Висота: 0,55 cm
- Довжина: 200 cm
- Ширина: 1,45 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Світловий потік 4000K: 1 700 lm
- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Строк служби: 25000 h
- Електромережа: 100 – 240 V
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: II – подвійна ізоляція
- Замінність джерела світла: Змінне джерело світла
- Замінність модулів регулювання: Заміна модуля регулювання кінцевим користувачем.
- Світловий потік 2700K: 1 140 lm

Що в коробці?

- Адаптер джерела живлення: 1
- Адаптер живлення "Світлова стрічка": 1

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": Yes
- Програма Philips Hue: IOS 15 і пізнішої версії, Android 10.0 і пізнішої версії
- Програма Philips Hue Bluetooth: IOS 15 і пізнішої версії, Android 9.0 і пізнішої версії

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699775193
- Вага нетто: 0,36 kg
- Вага брутто: 0,42 kg
- Висота: 14 cm
- Довжина: 7,5 cm
- Ширина: 14 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929002269110



Дата виходу: 2024-02-04
Версія: 0.258

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com