

# PHILIPS

Потолочный  
светильник

Функциональные

DORIS CL257

Хром



871869977258



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение.

### Удобство эксплуатации

- Удобная установка

### Безопасность

- Влагонепроницаемые

### Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет
- Простота очистки

### Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

# Особенности

## Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

## Влагонепроницаемые

Влагонепроницаемость означает, что вы можете уверенно использовать этот продукт в ванных комнатах, кухнях, на балконах и в других помещениях, где может быть влажно.

## Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования.

Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное

качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

## Простота очистки

Благодаря гладким и простым в очистке материалам ваш дом будет всегда выглядеть красиво — от пола до потолка.

## Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

# Технические характеристики

## Дизайн и отделка

- цвет: серебристый
- Материал: металл/пластик

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

## Прочее

- Специально созданы для: Функциональные
- Тип: Потолочный светильник
- EyeComfort: Да

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,57 kg
- Высота: 9 см
- Длина: 31,3 см
- Ширина: 31,3 см

## Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

## Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 313 мм
- Общий световой поток светильника: 1700
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220-240
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 17
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699777258
- Масса нетто: 0,55 kg
- Масса брутто: 0,82 kg
- Высота: 10 см
- Длина: 35 см
- Ширина: 35 см
- Номер материала (12NC): 929002514301



Дата выпуска: 2023-11-22  
Версия: 0.121

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)