

# PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

7–60 Вт

E27

теплый белый



871869977579



## Теплый белый свет, непревзойденное качество освещения

Выполненные в классической форме, эти лампы, за счет энергосберегающей светодиодной технологии, потребляют на 85 % меньше электроэнергии по сравнению с традиционными лампами, а служат в десятки раз дольше.

### Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

### Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

# Особенности

## Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

## Идеально подходит для общего освещения



Современный свет стандартных светодиодных ламп Philips для общего освещения, отлично подходящего для любых комнат.

## Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

## Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Вес: 0,033 kg
- Ширина: 6 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 20 000

## Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: Теплый белый
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

**Прочее**

- EyeComfort: Да

**Другие характеристики**

- Сила тока лампы: 60 mA
- Эффективность: 115 лм/В

**Информация об упаковке**

- EAN: 8718699777579
- EOC: 871869977757900
- Название изделия: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND RFSRT4

**Энергопотребление**

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 7 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): E

**Размеры и вес изделия**

- Длина: 10,6 см

**Расчетные значения**

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 806 лм
- расчетная мощность: 7 В

**Технические характеристики**

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 387390
- Исходное измерение потока: Sphere

**Лампа**

- Цветность: 6

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8718699777579
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,1 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 6,5 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929001387395



Дата выпуска: 2023-10-22  
Версия: 0.432

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)