

PHILIPS

Spot da incasso

Funzionale

Diamond Cut DL251

Bianco



8718699778033



Illuminazione e stile di elevata qualità

Di aspetto attraente sia da acceso che da spento, questo downlight LED Philips è l'abbinamento perfetto per gli interni della tua casa e fornisce una luce confortevole per gli occhi.

Crea l'abbinamento perfetto

- Forma elegante ed espressiva

Facile da usare

- Installazione senza problemi che non richiede cablaggio.

Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

Durata

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

In evidenza

Forma elegante ed espressiva

Un design pulito e moderno dona eleganza e raffinatezza alle tue stanze.

Facile installazione

EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: bianco
- Materiale: Metallo/Plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale
- Tipo: Downlight

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza incasso: 8 cm
- Larghezza incasso: 8 cm
- Altezza: 4,4 cm
- Lunghezza: 9,5 cm
- Peso netto: 0,076 kg
- Distanza incasso: 7,75 cm
- Larghezza: 9,5 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 95 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 300
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 3.5
- Codice IP: IP20

- Classe di protezione: Classe II

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699778033
- Peso netto: 0,076 kg
- Peso lordo: 0,104 kg
- Altezza: 10,000 cm
- Lunghezza: 9,800 cm
- Larghezza: 6,500 cm
- Numero del materiale (12NC): 929002515131



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.316

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com