

PHILIPS

Ampul (Dim edilebilir)

LED

7,2 W-50 W


E27

Alev

Dimleme



8718699782511



Eşi benzeri olmayan bir ampul

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Sıcak ışığa kısılabılır

Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, hem açık hem kapalı durumda çekici görünüş

- Hem açık hem de kapalıyken hoş görünür

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır.

Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatabilirsiniz.

Sıcak ışığa kısılabilir

Bu kısılabilir ampul ile 2200 K değerindeki sıcak ışığı 2700 K değerine kısabilirsiniz. Ne kadar kısarsanız ışık o kadar sıcak olur.

Hem açık hem de kapalıyken hoş görünür



Görünür flamenti ile bu güzel ampul her odaya stil ve nostalji katar. Hem açık hem de kapalıyken hoş görünür.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Evet
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan glob
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Amber

Ampul boyutları

- Yükseklik: 18 cm
- Genişlik: 12,5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri

- Işın açısı: 270 °
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2200 K
- Işık Renk Kategorisi: Alev
- Nominal ışık akısı: 650 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 822 | CCT of 2200K

Çeşitli

- Göz Rahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 45 mA
- Verim: 90 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699782511
- EOC: 871869978251100
- Ürün başlığı: LEDclassic 50W G120 E27 2200KGOLD RF 1PF

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.7
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 7,2 W
- Watt eşdeğeri: 50 W
- Enerji Verimliliği Etiketisi (EEL): A+

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 18 cm

Nominal değerler

- Nominal ışın açısı: 270 °
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 650 lm
- Nominal güç: 7.2 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699782511
- Net ağırlık: 0,100 kg
- Brüt ağırlık: 0,203 kg
- Yükseklik: 22,600 cm

- Uzunluk: 13,000 cm
- Genişlik: 13,000 cm
- Malzeme numarası (12NC):
929002413001



Yayın tarihi: 2021-04-14
Sürüm: 0.186

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com