

PHILIPS

Spot (dimmbar)

LED

6,2 W-/W

GU10

Kaltweiß

Dimmfunktion



8718699787806



Licht, das Dir die wahren Farben in Deinem Zuhause zeigt.

Erlebe mit den Philips CRI90 LED-Lampen die wahren Farben in Deinem Zuhause und durchflute Deine Zimmer mit natürlichem Licht. Lampen mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) in der Nähe von 100 sind mit natürlichem Licht vergleichbar. So kannst Du die Einrichtung und das Mobiliar in Deinem Zuhause so erleben, wie Du es Dir immer gewünscht hast. Begnüge Dich nicht mit Lampen, die Farben verfälschen – erlebe Dein Zuhause mit Philips CRI90 in wahren Farben.

Hochwertiges Licht

- Kaltweißes Licht

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- 120°-Strahl – Spot

Licht und mehr

- dimmbar

Besonderheiten

Kaltweißes Licht



Diese Leuchte hat eine Farbtemperatur von 4000 K und sorgt so für ein extra kühles, frisches und strahlendes Licht.

120°-Strahl – Spot [LED-Lampen] dimmbar

Diese Lampe kann mit den meisten Dimmern verwendet werden, um die gewünschte Umgebung zu schaffen, mit einer sanften Dimmung bis zu 10% der vollen Lichtintensität. Prüfen Sie in der Dimmerkompatibilitätstabelle, ob Ihr Dimmer mit dieser Lampe verwendet werden kann.

Daten

Eigenschaften

- dimmbar: Ja
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, keine Richtwirkung
- Sockel: GU10
- Technologie: LED

Lampenabmessungen

- Höhe: 5,4 cm
- Gewicht: 0,071 kg
- Breite: 5 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 a
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nominelle Nutzlebensdauer: 25.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarben-Kategorie: Kaltweiß
- Nomineller Lichtstrom: 680 lm
- Startzeit: 0.5 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung
- Farbkennung: 940 | CCT of 4000K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 33 mA
- Lichtausbeute: 109 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699787806
- Artikelnr.: 871869978780600
- Produkttitel: LED CLA 680lm GU10 CW 120D D 1PF/10

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.88
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 6,2 W

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 5,4 cm

Nennwerte

- Nennabstrahlwinkel: 120 Grad
- Nennlebensdauer: 25.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 680 lm
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 200 cd
- Nennleistung: 6.2 W

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699787806
- Länge: 5,100 cm
- Nettogewicht: 0,043 kg
- Breite: 5,100 cm
- Bruttogewicht: 0,059 kg
- Materialnummer (12NC): 929002210166
- Höhe: 8,900 cm



Ausstellungsdatum:
2023-11-07
Version: 0.76

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.