

PHILIPS

Лампа (з регулюванням
яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

7,2 Вт – 60 Вт


E27

Тепле біле світло

Регулювання яскравості



8718699788285



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Більш, ніж просто освітлення

- Затемнюється до теплого свічіння

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Класична скляна світлодіодна лампа

Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло —

з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Затемнюється до теплого свічіння

З цією лампою з регулюванням яскравості можливе затемнення від теплого світла 2200 K до світла з температурою кольору 2700 K. Чим сильніше затемнення, тим тепліший відтінок світла.

Конструкція з прозорого скла

Зовнішній вигляд, який ви любляєте, та очікувана продуктивність. Класична конструкція з прозорого скла, що імітує прекрасне яскраве світло традиційних ламп, ідеально підходить для вашого дому.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Тільки зі спеціальними регуляторами яскравості
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозоре світло

Розміри лампи

- Висота: 14,3 cm
- Ширина: 6,4 cm

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 a
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Категорія кольору світла: Тепле біле
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 45 mA
- Ефективність: 111 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699788285
- EOC: 871869978828500
- Назва продукту: LED classic 60W ST64 E27 WW CL D 1PF/4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 7,2 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Рівень енергоефективності: E

Розміри та вага продукту

- Довжина: 14,3 cm

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 270 °
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Номінальна потужність: 7.2 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Лампа

- Стабільність кольору: 6

Характеристики

- EAN/UPC – виріб: 8718699788285
- Номінальний кут освітлення: 270 °
- Висота: 14,3 cm
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Струм у лампі: 45 mA
- Вага нетто: 0,044 kg
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Стабільність кольору: 6
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 0,074 kg
- EAN: 8718699788285
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Ширина: 6,4 cm
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Висота: 18,200 cm
- EOC: 871869978828500
- Цоколь: E27
- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Колірна температура: 2700 K
- EyeComfort: Так
- Довжина: 7,000 cm
- Назва продукту: LED classic 60W ST64 E27 WW CL D 1PF/4
- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Номінальна потужність: 7.2 W
- Технологія: СВІТЛОДІЮДНА
- Категорія кольору світла: Тепле біле
- Ширина: 7,000 cm
- Напруга: 220-240 V
- Тип скла: Прозоре світло
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Потужність (Вт): 7,2 W
- Довжина: 14,3 cm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Частота: 50-60 Hz



Дата виходу: 2022-05-14
Версія: 0.103

© 2022 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com