PHILIPS

Лампа-свічка (з регулюванням яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

4,5 Вт – 40 Вт

E14

Тепле біле світло

Регулювання яскравості



8718699788322



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад
- Розроблено для комфорту ваших очей

Більш, ніж просто освітлення
- Затемнюється до теплого свічіння

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Класична скляна світлодіодна лампа

Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Затемнюється до теплого свічіння

З цією лампою з регулюванням яскравості можливе затемнення від теплого світла 2200 K до світла з температурою кольору 2700 K. Чим сильніше затемнення, тим тепліший відтінок світла.

Конструкція з прозорого скла

Зовнішній вигляд, який ви полюбляєте, та очікувана продуктивність. Класична конструкція з прозорого скла, що імітує прекрасне яскраве світло традиційних ламп, ідеально підходить для вашого дому.

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозоре світло

Розміри лампи

- Висота: 8,2 cm
- Ширина: 4,5 cm

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 a
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 270 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Категорія кольору світла: Тепле біле світло
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 25 mA
- Ефективність: 104 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699788322
- EOC: 871869978832200
- Назва продукту: LED classic 40W P45 E14 WW CL D 1PF/4

Споживання енергії
- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 4,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

Розміри та вага продукту
- Довжина: 8,2 cm

Номінальні значення
- Номінальний кут освітлення: 270 °
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Номінальна потужність: 4.5 W

Технічні характеристики
- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці
- EAN/UPC – виріб: 8718699788322
- Вага нетто: 0,016 kg
- Вага брутто: 0,028 kg
- Висота: 9,600 cm
- Довжина: 5,500 cm
- Ширина: 5,500 cm
- Артикул (12NC): 929002391366

Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.154

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.