

PHILIPS

Лампа (з регулюванням
яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

9 Вт - 75 Вт

E27

Тепле біле світло

Регулювання яскравості



8718699788360



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Більш, ніж просто освітлення

- Затемнюється до теплого свічіння

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Класична скляна світлодіодна лампа

Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло —

з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Затемнюється до теплого свічіння

З цією лампою з регулюванням яскравості можливе затемнення від теплого світла 2200 К до світла з температурою кольору 2700 К. Чим сильніше затемнення, тим тепліший відтінок світла.

Конструкція з прозорого скла

Зовнішній вигляд, який ви любляєте, та очікувана продуктивність. Класична конструкція з прозорого скла, що імітує прекрасне яскраве світло традиційних ламп, ідеально підходить для вашого дому.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозоре світло

Розміри лампи

- Висота: 10,6 см
- Ширина: 6 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 270 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 К
- Категорія кольору світла: Тепле біле світло
- Номінальний світловий потік: 1055 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 53 mA
- Ефективність: 117 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699788360
- EOC: 871869978836000
- Назва продукту: LED classic 75W A60 E27 WW CL D 1PF/4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 75 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,6 см

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 270 °
- Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 1055 lm
- Номінальна потужність: 9 W

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699788360
- Вага нетто: 0,028 kg
- Вага брутто: 0,051 kg
- Висота: 15,000 cm
- Довжина: 6,600 cm
- Ширина: 6,600 cm
- Артикул (12NC): 929002428666



Дата виходу: 2021-09-23
Версія: 0.90

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com