

# PHILIPS

Диммируемая  
свечевидная лампа

светодиодный

4,5–40 Вт

E14

теплый белый

Уменьшение яркости света



8718699788629



## Уникальный дизайн

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования.

Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

### Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

### Нечто большее, чем просто освещение

- Диммирование к более теплomu свету

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Классический стеклянный светодиод

# Особенности

**Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет**



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает

напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

### Диммирование к более теплому свету

Температуру свечения этой лампы можно изменять в диапазоне 2200–2700 К. Чем приглушеннее свет, тем теплее освещение.

### Дизайн из прозрачного стекла

Ваш любимый внешний вид и ожидаемая высокая производительность. Классический дизайн из прозрачного стекла, имитирующий красивый сияющий свет традиционных лампочек, который идеально впишется в интерьер вашего дома.

# Технические характеристики

### Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа ненаправленного света
- Розетка: E14
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

### Размеры лампы

- Высота: 12,5 см
- Ширина: 3,5 см

### Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

### Световые характеристики

- ширина светового пучка: 270 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

### Прочее

- EyeComfort: Да

### Другие характеристики

- сила тока лампы: 25 mA
- Эффективность: 104 лм/В

### Информация об упаковке

- EAN: 8718699788629
- EOC: 871869978862900
- Название изделия: LED classic 40W BA35 E14 WW CL D 1PF/4

### Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 4,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A++

### Размеры и вес изделия

- Длина: 12,5 см

### Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 270 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 470 лм
- расчетная мощность: 4.5 В

### Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699788629
- Масса нетто: 0,018 kg
- Масса брутто: 0,030 kg
- Высота: 12,500 см
- Длина: 4,500 см
- Ширина: 4,500 см
- Номер материала (12NC): 929002430566



Дата выпуска: 2021-05-04  
Версия: 0.82

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)