

# PHILIPS

Лампа-свічка (з регулюванням яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

4,5 Вт – 40 Вт

E14

Тепле біле світло

Регулювання яскравості



8718699788667



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

### Більш, ніж просто освітлення

- Затемнюється до теплого свічіння

### Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Класична скляна світлодіодна лампа

# Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло —

з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

## Затемнюється до теплого свічіння

З цією лампою з регулюванням яскравості можливе затемнення від теплого світла 2200 К до світла з температурою кольору 2700 К. Чим сильніше затемнення, тим тепліший відтінок світла.

## Конструкція з матового скла

Зовнішній вигляд, який ви любляєте, та очікувана продуктивність. Класична конструкція з матового скла, що імітує прекрасне яскраве світло традиційних ламп, ідеально підходить для вашого дому.

# Характеристики

## Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

## Розміри лампи

- Висота: 9,9 см
- Ширина: 3,5 см

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

## Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 270 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 К
- Категорія кольору світла: Тепле біле світло
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 25 mA
- Ефективність: 104 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699788667
- EOC: 871869978866700
- Назва продукту: LED classic 40W B35 E14 WW FR D 1PF/4

**Споживання енергії**

- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 4,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

**Розміри та вага продукту**

- Довжина: 9,9 cm

**Номінальні значення**

- Номінальний кут освітлення: 270 °
- Номінальний термін експлуатації:  
15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Номінальна потужність: 4.5 W

**Технічні характеристики**

- Частота: 50–60 Hz

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718699788667
- Вага нетто: 0,016 kg
- Вага брутто: 0,028 kg
- Висота: 11,000 cm
- Довжина: 4,500 cm
- Ширина: 4,500 cm
- Артикул (12NC): 929002430766



Дата виходу: 2021-11-24  
Версія: 0.86

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)