

# PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

Светодиод

7,2–60 Вт


E27

Холодный белый

Диммирование



8718699788742



## Уникальный дизайн

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря современному и элегантному дизайну эта диммируемая лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

### Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

### Нечто большее, чем просто освещение

- Диммирование к более теплomu свету

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Классический стеклянный светодиод

# Особенности

**Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет**



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает

напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

## Диммирование к более теплому свету

Температуру свечения этой лампы можно изменять в диапазоне 2200–2700 К. Чем приглушеннее свет, тем теплее освещение.

## Дизайн из прозрачного стекла

Ваш любимый внешний вид и ожидаемая высокая производительность. Классический дизайн из прозрачного стекла, имитирующий красивый сияющий свет традиционных лампочек, который идеально впишется в интерьер вашего дома.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

## Размеры лампы

- Высота: 14,3 см
- Ширина: 6,4 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 270 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 45 mA
- Эффективность: 111 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8718699788742
- EOC: 871869978874200
- Название изделия: LED classic 60W ST64 E27 CW CL D 1PF/4

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 7,2 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В

**Размеры и вес изделия**

- Длина: 14,3 см

**Расчетные значения**

- Расчетная ширина светового пучка: 270 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 806 лм
- расчетная мощность: 7.2 В

**Технические характеристики**

- Частота: 50-60 Hz

**характеристики лампы**

- EAN/UPC — продукт: 8718699788742
- Расчетная ширина светового пучка: 270 °
- Высота: 14,3 см
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- Ширина светового пучка: 270 °
- Сила тока лампы: 45 mA
- Масса нетто: 0,044 kg
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Цветность: 6SDCM
- Масса брутто: 0,074 kg
- EAN: 8718699788742
- расчетная световая отдача: 806 лм
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Ширина: 6,4 см
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Высота: 18,200 см
- EOC: 871869978874200
- Розетка: E27
- количество циклов включения: 20 000
- Цветовая температура: 4000 K
- EyeComfort: Да
- Длина: 7,000 см
- Название изделия: LED classic 60W ST64 E27 CW CL D 1PF/4
- Коэффициент мощности: 0.7
- расчетная мощность: 7.2 В
- Технология: Светодиодный
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Ширина: 7,000 см
- напряжение: 220-240 Вт
- Тип стекла: Прозрачный
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Номер материала (12NC): 929002430066
- Мощность в ваттах: 7,2 В
- Длина: 14,3 см
- Время запуска: <0.5 s
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K
- Частота: 50-60 Hz



Дата выпуска: 2022-06-14  
Версия: 0.99

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)