PHILIPS

Ampul (Dim edilebilir)

LED

7,2 W - 60 W


E27

Soğuk Beyaz

Dimleme



8718699788742



Eşi benzeri olmayan bir ampul

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Modern ve zarif tasarımıyla bu dim edilebilir ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur

Yüksek kaliteli ışık
- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Aydınlatmanın ötesinde ışık
- Sıcak ışığa kısılabilir

Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, hem açık hem kapalı durumda çekici görünüş
- Klasik cam LED

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatabilirsiniz.

Sıcak ışığa kısılabilir

Bu kısılabilir ampul ile 2200 K değerindeki sıcak ışığı 2700 K değerine kısabilirsiniz. Ne kadar kısarsanız ışık o kadar sıcak olur.

Şeffaf Camlı Tasarım

Sevdiğiniz görünüm, beklediğiniz performans. Geleneksel ampullerin hoş, parlak ışığını hatırlatan klasik şeffaf camlı tasarımlarla evinizde mükemmel uyumu yakalayın.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Evet
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Şeffaf

Ampul boyutları

- Yükseklik: 14,3 cm
- Genişlik: 6,4 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri

- Işın açısı: 270 °
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Işık Renk Kategorisi: Soğuk Beyaz
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K

Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 45 mA
- Verim: 111 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699788742
- EOC: 871869978874200
- Ürün başlığı: LED classic 60W ST64 E27 CW CL D 1PF/4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.7
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 7,2 W
- Watt eşdeğeri: 60 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 14,3 cm

Nominal değerler

- Nominal ışın açısı: 270 °
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Nominal güç: 7.2 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699788742
- Net ağırlık: 0,044 kg
- Brüt ağırlık: 0,074 kg
- Yükseklik: 18,200 cm
- Uzunluk: 7,000 cm
- Genişlik: 7,000 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929002430066

Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.99

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com