

PHILIPS

Лампа (з регулюванням
яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

7,2 Вт – 60 Вт


E27

Холодне біле світло

Регулювання яскравості



8718699788742



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки сучасному та елегантному дизайну ця лампа з регулюванням яскравості стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Більш, ніж просто освітлення

- Затемнюється до теплого свічіння

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Класична скляна світлодіодна лампа

Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло —

з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Затемнюється до теплого свічення

З цією лампою з регулюванням яскравості можливе затемнення від теплого світла 2200 K до світла з температурою кольору 2700 K. Чим сильніше затемнення, тим тепліший відтінок світла.

Конструкція з прозорого скла

Зовнішній вигляд, який ви любите, та очікувана продуктивність. Класична конструкція з прозорого скла, що імітує прекрасне яскраве світло традиційних ламп, ідеально підходить для вашого дому.

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозоре світло

Розміри лампи

- Висота: 14,3 cm
- Ширина: 6,4 cm

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 270 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Категорія кольору світла: Холодне біле світло
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 45 mA
- Ефективність: 111 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699788742
- EOC: 871869978874200
- Назва продукту: LED classic 60W ST64 E27 CW CL D 1PF/4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 7,2 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 14,3 cm

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 270 °
- Номінальний термін експлуатації:
15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Номінальна потужність: 7.2 W

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699788742
- Вага нетто: 0,044 kg
- Вага брутто: 0,074 kg
- Висота: 18,200 cm
- Довжина: 7,000 cm
- Ширина: 7,000 cm
- Артикул (12NC): 929002430066



Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.160

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com