

PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

Светодиод

7,2 Вт–50 Вт


E27

очень теплый

Диммирование



8718699788766



Уникальный дизайн

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования.

Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Нечто большее, чем просто освещение

- Диммирование к более теплomu свету

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы

ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Диммирование к более теплому свету

Температуру свечения этой лампы можно изменять в диапазоне 2200–2700 К. Чем приглушеннее свет, тем теплее освещение.

Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Желтый

Размеры лампы

- Высота: 14,3 см
- Ширина: 6,4 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 270 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2200 К
- Категория оттенка света: очень теплый
- Номинальная светоотдача: 650 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 822 | CCT of 2200K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 45 mA
- Эффективность: 90 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699788766
- EOC: 871869978876600
- Название изделия: LED classic 50W ST64 E27 GOLD D 1PF/4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 7,2 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 50 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 14,3 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 270 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 650 лм
- расчетная мощность: 7.2 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699788766
- Масса нетто: 0,044 kg
- Масса брутто: 0,074 kg
- Высота: 18,200 см
- Длина: 7,000 см
- Ширина: 7,000 см
- Номер материала (12NC): 929002432166



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.197

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com