

PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

светодиодный

7,2 Вт–50 Вт


E27

очень теплый

Уменьшение яркости света



8718699788766



Уникальный дизайн

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования.

Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Нечто большее, чем просто освещение

- Диммирование к более теплomu свету

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы

ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Диммирование к более теплому свету

Температуру свечения этой лампы можно изменять в диапазоне 2200–2700 К. Чем приглушеннее свет, тем теплее освещение.

Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Желтый

Размеры лампы

- Высота: 14,3 см
- Ширина: 6,4 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

Световые характеристики

- ширина светового пучка: 270 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2200 К
- Категория оттенка света: очень теплый
- Номинальная светоотдача: 650 лм
- время запуска: <0.5 с
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 822 | CCT of 2200K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 45 mA
- Эффективность: 90 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699788766
- EOC: 871869978876600
- Название изделия: LED classic 50W ST64 E27 GOLD D 1PF/4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 7,2 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 50 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 14,3 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 270 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 650 лм
- расчетная мощность: 7.2 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699788766
- Масса нетто: 0,044 kg
- Масса брутто: 0,074 kg
- Высота: 18,200 см
- Длина: 7,000 см
- Ширина: 7,000 см
- Номер материала (12NC): 929002432166



Дата выпуска: 2021-09-23
Версия: 0.114

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com