

PHILIPS

Лампа (з регулюванням
яскравості)


СВІТЛОДІОДНА

7,2 Вт – 50 Вт


E27

Полум'я

Регулювання яскравості



8718699788766



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Більш, ніж просто освітлення

- Затемнюється до теплого свічіння

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви

можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домовіці.

Затемнюється до теплого свічіння

З цією лампою з регулюванням яскравості можливе затемнення від теплого світла 2200 K до світла з температурою кольору 2700 K. Чим сильніше затемнення, тим тепліший відтінок світла.

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВИТЛОДІОДНА
- Тип скла: Бурштинова

Розміри лампи

- Висота: 14,3 см
- Ширина: 6,4 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 270 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2200 K
- Категорія кольору світла: Полум'я
- Номінальний світловий потік: 650 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 822 | CCT of 2200K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 45 mA
- Ефективність: 90 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699788766
- EOC: 871869978876600
- Назва продукту: LED classic 50W ST64 E27 GOLD D 1PF/4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 7,2 W
- Еквівалент потужності (Вт): 50 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 14,3 см

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 270 °
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 650 lm
- Номінальна потужність: 7.2 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699788766
- Вага нетто: 0,044 kg
- Вага брутто: 0,074 kg
- Висота: 18,200 см
- Довжина: 7,000 см
- Ширина: 7,000 см
- Артикул (12NC): 929002432166



Дата виходу: 2021-11-15
Версія: 0.114

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com