

PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

светодиодный

11,5 Вт–100 Вт

E27

теплый белый

Уменьшение яркости света



8718699788803



Уникальный дизайн

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования.

Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Нечто большее, чем просто освещение

- Диммирование к более теплomu свету

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Классический стеклянный светодиод

Особенности

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает

напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Диммирование к более теплому свету

Температуру свечения этой лампы можно изменять в диапазоне 2200–2700 К. Чем приглушеннее свет, тем теплее освещение.

Дизайн из прозрачного стекла

Ваш любимый внешний вид и ожидаемая высокая производительность. Классический дизайн из прозрачного стекла, имитирующий красивый сияющий свет традиционных лампочек, который идеально впишется в интерьер вашего дома.

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Лампа в форме шара рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

Размеры лампы

- Высота: 14,2 см
- Ширина: 9,5 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

Световые характеристики

- ширина светового пучка: 270 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 1521 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 68 mA
- Эффективность: 132 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699788803
- EOC: 871869978880300
- Название изделия: LED classic 100W G95 E27 WW CL D 1PF/4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 230 Вt
- Мощность в ваттах: 11,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 14,2 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 270 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 1521 лм
- расчетная мощность: 11.5 В

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699788803
- Масса нетто: 0,070 kg
- Масса брутто: 0,147 kg
- Высота: 19,500 см
- Длина: 10,400 см
- Ширина: 10,400 см
- Номер материала (12NC): 929002429666



Дата выпуска: 2021-09-23
Версия: 0.90

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com