

PHILIPS

Диммируемая
свечевидная лампа

светодиодный

4,5–40 Вт

E14

Холодный белый

Уменьшение яркости света



8718699789022



Уникальный дизайн

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря современному и элегантному дизайну эта диммируемая лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Нечто большее, чем просто освещение

- Диммирование к более теплomu свету

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Классический стеклянный светодиод

Особенности

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает

напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Диммирование к более теплому свету

Температуру свечения этой лампы можно изменять в диапазоне 2200–2700 К. Чем приглушеннее свет, тем теплее освещение.

Дизайн из матового стекла

Ваш любимый внешний вид и ожидаемая высокая производительность. Классический дизайн из матового стекла, имитирующий мягкий сияющий свет традиционных лампочек, который идеально впишется в интерьер вашего дома.

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 8,2 см
- Ширина: 4,5 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

Световые характеристики

- ширина светового пучка: 270 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- время запуска: <0.5 с
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 25 mA
- Эффективность: 104 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699789022
- EOC: 871869978902200
- Название изделия: LED classic 40W P45 E14 CW FR D 1PF/4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 4,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 8,2 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 270 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 470 лм
- расчетная мощность: 4.5 В

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699789022
- Масса нетто: 0,016 kg
- Масса брутто: 0,028 kg
- Высота: 9,600 см
- Длина: 5,500 см
- Ширина: 5,500 см
- Номер материала (12NC): 929002431366



Дата выпуска: 2021-09-23
Версия: 0.82

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com