

# PHILIPS

Iebūvējams  
virziena gaismeklis

Funkcionāls

Diamond Cut DL251

Balts

8719514250147



## Izcili kvalitatīva gaisma un stils

Šis Philips LED griestu gaismeklis labi izskatās gan ieslēgts, gan izslēgts un lieliski papildinās jūsu mājokļa iekārtojumu, nodrošinot redzi saudzējošu gaismu.

### **Pielāgojiet savam interjeram**

- Izteiksmīga un eleganta forma

### **Viegli piedzīvot**

- Uzstādīšana bez problēmām — nav nepieciešami vadi.

### **Izcila kvalitāte**

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

### **Izturība**

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

# Izceltie produkti

## Izteiksmīga un eleganta forma

Minimālais un modernais dizains piešķir jūsu telpām eleganci un izsmalcinātību.

## Vienkārša uzstādīšana

### Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

## Ilgs kalpošanas laiks – līdz

### 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: balts
- Materiāls: metāla/plastmasa

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Centrālā daļa: Jā

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

## Dažādi

- Radīts tieši: Funkcionāls
- Tips: Griestu lampa

## Produkta izmēri un svars

- Izgriezuma garums: 12,5 cm
- Izgriezuma platums: 12,5 cm
- Augstums: 4,4 cm
- Garums: 14 cm
- Neto svars: 0,135 kg
- Nišas iegrime: 10,75 cm
- Platums: 14 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

#### Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 140 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1100
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 13
- IP kods: IP 20

- Aizsardzības klase: II klase

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514250147
- Neto svars: 0,058 kg
- Bruto svars: 0,127 kg
- Augstums: 14,400 cm
- Garums: 14,300 cm
- Platums: 5,400 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005812531



Izlaides datums:  
2022-06-29  
Versija: 0.263

© 2022 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.