

PHILIPS

Uvučeno
reflektorsko svjetlo

Funkcionalno

Diamond Cut DL251

Bijela



8719514250161



Vrhunsko svjetlo i stil

Ova LED stropna svjetiljka tvrtke Philips atraktivna je bilo da je upaljena ili ugašena te savršeno pristaje interijeru vašeg doma pružajući svjetlo koje je ugodno za oči.

Usklađivanje s interijerom

- Izražajan i elegantan oblik

Jednostavnost doživljaja

- Jednostavno postavljanje za koje nije potrebno ožičenje.

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

Istaknute znač.

Izražajan i elegantan oblik

Čist i moderan dizajn pruža eleganciju i profinjenost vašim prostorijama.

Lako postavljanje

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: bijela
- Materijal: metal/plastika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Color rendering index (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
- Vrsta: Stropna žarulja s usmjerenim svjetlom

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina proreza: 15 cm
- Širina proreza: 15 cm
- Visina: 4,4 cm
- Dužina: 16,5 cm
- Neto težina: 0,18 kg
- Uvučeni dio: 10,75 cm
- Širina: 16,5 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 165 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1500
- Boja svjetla: 3000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 17

- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514250161
- Neto težina: 0,071 kg
- Bruto težina: 0,127 kg
- Visina: 16,900 cm
- Dužina: 16,800 cm
- Širina: 5,400 cm
- Broj materijala: (12 NC): 915005813031



Datum izdavanja:
2023-11-09
Verzija: 0.326

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com